

Solución de Calibración Rápida para Medidores de pH y CE GroLine (25 sobres de 20 mL)

HI 50036P



Descripción

La HI 50036P es una solución de calibración rápida para usar con los medidores GroLine de pH y/o CE/TDS de Hanna. El uso de la función Quick Cal que se encuentra en los medidores compatibles permite una calibración de un solo punto para los sensores de pH y/o conductividad. Cada sobre tiene el número de lote y la fecha de caducidad estampados en él y está hecho de una lámina a prueba de luz que garantiza la frescura cada vez que se abre. La línea de soluciones de calibración de Hanna se ha formulado especialmente para tener un vencimiento de 5 años a partir de la fecha de fabricación para un sobre sin abrir. La HI 50036P viene con 25 sobres que contienen 20 mL de solución de calibración.

- De un solo uso para que siempre se utilice una solución nueva para una calibración precisa
- Dos soluciones de calibración por el precio de una
- Fecha de vencimiento estampada en el sobre

Especificaciones

Referencia	HI 50036P
Nombre del producto	Solución de Calibración Rápida para Medidores de pH y CE GroLine (25 sobres de 20 mL) - HI 50036P
Descripción	Solución de calibración rápida para medidores GroLine
Certificado de Análisis	Sí
Precisión de pH	± 0.02 pH
Valor pH @ 25°C	6.86 pH
Envase	Sachet
Cantidad de Análisis	25
Tamaño	20 mL
Valor EC @25°C	5.000 μ S/cm (5.00 mS/cm)

Accesorios

No Especifica

Cómo pedir

Solución de Calibración Rápida para Medidores de pH y CE GroLine (25 sobres de 20 mL) - **HI 50036P**

Ventajas

La HI 50036P es una solución de calibración rápida de calidad producida de acuerdo con los estándares ISO 3696/BS3978 utilizando sales de alta pureza, agua desionizada, balanzas certificadas con control de peso y cristalería de clase A en un entorno de temperatura controlada monitoreado con termómetros certificados.

Solución de Calibración Rápida

- Solución de calibración para medidores GroLine de pH y CE / TDS
- Valor estándar de calibración de pH de 6.86 pH
- Valor estándar de calibración de CE de 5.000 μ S/cm (5.00 mS/cm)

Conveniencia del embalaje individual

- Ideal para usuarios que no calibran con frecuencia
- Ideal para uso en terreno debido a su portabilidad
- Cada sobre este tan fresco como el día en que fue empaquetado

Cada sobre está marcado con el número de lote y la fecha de vencimiento

- Los estándares Hanna están especialmente formulados para tener un vencimiento de 5 años desde la fabricación para un sobre sin abrir.

Embalaje a prueba de luz

- Evita cualquier oxidación por la luz ultravioleta que podría alterar el valor del estándar de pH

Video

No Especifica