

## Solución prueba ORP @240 mV (@25°C), botella 230 mL

HI 7021M



### Descripción

Las soluciones estándar ORP le permiten a los usuarios evaluar la precisión de los electrodos ORP. Por ejemplo, sumergiendo el electrodo en solución HI 7020, las lecturas deben caer dentro del rango de 200 a 275 mV (@20°C/ 68°F).

Si la lectura está por fuera del intervalo indicado, limpie y acondicione su electrodo ORP en solución de pre-tratamiento HANNA.

### Especificaciones

Descripción	solución prueba ORP @240 mV (@25°C)
Tamaño	230 mL
Certificado de análisis	a petición

### Accesorios

No Especifica

## Cómo pedir

No Especifica

## Ventajas

No Especifica

## Video

No Especifica