





Descripción

El HI190M-0 es un agitador magnético compacto y ligero que opera a 12VDC (se vende por separado). El adaptador de 12VDC, HI710005, Es un accesorio requerido para alimentar el mini agitador. Este mini agitador está diseñado para durar teniendo una carcasa y cubierta de plástico ABS que son resistentes a muchos químicos dañinos. La velocidad de agitación es ajustable de 100 a 1000 RPM. El agitador HI190M-0 requiere muy poco espacio, lo cual es valioso cuando el espacio en el laboratorio es muy escaso.



Luz Indicadora de Encendido.

Mecanismo Speedsafe.

Control de Velocidad Ajustable.

Especificaciones

HANNA Instruments Equipos Bolivia S.R.L. www.hannabolivia.com

	HI 190M	HI 190M-0
Capacidad máxima de agitación	1 litro (0.26 galones)	
Rango de Velocidad Min.	100 rpm	
Rango de Velocidad Max.	1000 rpm	
Suministro de Poder	110/115 VAC o 220/240 VAC, 50/60Hz	12 VDC
Categoría de instalación	II	
Cubierto de Material	ABS plástico	
Ambiente	0 a 50°C (32 a 122°F) ; HR max 95%	
Dimensiones	120 x 120 x 45 mm (4.8 x 4.8 x 1.8")	
Peso	640 g (1.4 lbs.)	610 g (1.3 lbs.)

Accesorios

ACCESORIOS

• HI 731319 Barra agitadora inoxidable (10)

Cómo pedir

Los mini-agitadores se suministran con barra de agitador micro y las instrucciones.

- **HI 190M-1** ABS cubierta (115V)
- HI 190M-2 ABS cubierta (230V)
- HI 190M-0 ABS cubierta (12VDC)

Ventajas

- **Tamaño compacto.** El tamaño compacto de estos agitadores permite a los usuarios maximizar espacio en la mesa con eficiencia y seguridad.
- **Seguridad. Speedsafe™** limita la velocidad máxima a 1000 rpm incluso si una carga es eliminada pronto.
- **Hecho para durar.** La carcasa ABS de HI 190M y HI 190 M-0 resiste las sustancias químicas más dañinas en el laboratorio.

Video

No Especifica